

Ав. „Ками Реал“ № 13-15
08184 ПАЛАУ-СОЛИТА-ДЕ-ПЛЕГАМАНС
БАРСЕЛОНА (ИСПАНИЯ)
Телефон: 34 93 864 71 11 – Факс: 34 93 864 51 04
Имейл: chemicals@asutex.es
Интернет страница: www.asutex.es

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ**Обновено: 02.07.15 г.****Страница: 1 от 1****CATALIZADOR E – FF**

Напречен-омрежител в течна форма , предназначен за намали температурата на фиксиране и в пигментните печатни пасти и да подобри общата издръжливост на пране.

МЕТОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Свободен от формалдехиди и ариламины.
- Пастите , които следва да се фиксират 3 до 5 мин. при температура 130 °C – 150 °C. Могат да се фиксират за 1 до 2 мин. при температура 130 °C – 150 °C, при добавяне на **CATALIZADOR E-FF** в печатната паста, при същия краен резултат за издръжливост.
- Предназначен за увеличение на общата издръжливост на пигментните печатни пасти , най-вече при печат на синтетични текстили ,като полиестер и полиамид , дори работейки със занижени параметри.
- Не въздейства върху печатните характеристики на пастите.
- Не променя мекотата или еластичността на отпечатъка.
- **CATALIZADOR E-FF** следва да се добавя директно в печатната паста преди употреба.
- Смесената паста следва да се използва в рамките на 24 часа , поради процеси на хидролиза. При изтичане на срокът , печатната паста може наново да се активира , чрез добавяне на ново количество **CATALIZADOR E-FF**.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Външен вид:	Транспарентна , леко жълтеникава течност
Състав:	Амило карбоксилатен дериват.
Твърдо вещество:	25% приблизително.
Разреждане:	Вода във произволно количество. Разреждения продукт не следва да се съхранява поради процеса на хидролиза .

ПРИЛОЖЕНИЕ**5 – 10 gr/Kg CATALIZADOR E – FF**

Следва да се добави директно в пастата , като последен продукт. Отпечатайте , изсушете и фиксирайте за:
1 – 2 минути на 90 – 150 °C.

Отпечатъка , може и да се самофиксира при съхранение за 48 часа при 20 °C